

Mitutoyo

Sisämikrometrisarja Holtest, Mittausalue: 100-200mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429000. Asetusrenkaat kuten nro 484030, jatkokappale 150 mm nro 429010.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	125 / 175 mm
Mittausalue	100 - 200 mm
Mikrometrien määrä	4
virheraja	0,01 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

020550 100-200

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 100-200 mm

Tarvikkeet

Sisämikrometri Holtest Mittausalue 100-125 mm	429000 100-125
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 180 mm	484030 180
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 140 mm	484030 140
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 125-150 mm	429000 125-150
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 150-175 mm	429000 150-175
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 160 mm	484030 160
Sisämikrometri Holtest Mittausalue 175-200 mm	429000 175-200