

## Mitutoyo

### Digitaalinen kolmipistemikrometri, Mittausalue: 8-10mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429110 8-10
GTIN	4946368562964
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

**Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.**

”Function Lock” estää nollapisteentahattoman säätämisen.

Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.

**Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.**

**Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

**Huomautus:**

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.

#### Tekninen kuvaus

Mitta a	2 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	145 mm
Mittausalue	8 - 10 mm
Vakiomittausvyvyys	45 mm

virheraja	0,002 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

## Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2