

## Mitutoyo

### Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 87-100mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Pohjareikämalli. **Mittauspinnat karkaistua terästä, titaanipinnoituksen ansiosta pitkäikäinen.**

**Erikoistarvike:**

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

#### Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	255 mm
Mittarummun $\emptyset$	23 mm
Vakiomittaussyvyys	105 mm
Kokonaispituus	156 mm
Mitta a	0,3 mm
Mittausalue	87 - 100 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

### Palvelut

KalibrointiKolmpistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

### Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95