

## Mitutoyo

### Digitaalinen kolmipiste-sisämittaussarja, Mittausalue: 50-100mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**3 pisteen pikamittaussarjat** Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi.

##### Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

##### Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittaussarja on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittaussarjan siltaukseen.**

##### Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429250, asetusrenkaat.

#### Tekninen kuvaus

Säätörenkaiden määrä	2
----------------------	---

Sisältö – mittauspääkoot	4
Mittausalue	50 - 100 mm
Asetusrenkaan Ø	62 / 87 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,001 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150

429010 4/150

Liitäntäkaapeli Tyyppi D1

497080 D1