

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipistemikrometri, Mittausalue: 10-12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429110 10-12
GTIN	4946368562971
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

”Function Lock” estää nolapisteentahattoman säätämisen.

Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.

Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	45 mm
Mitta a	2 mm
Mittausalue	10 - 12 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	145 mm

virheraja	0,002 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellismitan Ø 11 mm	484030 11
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12