

**Garant****Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus x leveys: 400X400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430190 400X400
GTIN	4045197435750
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan. Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi. Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin. Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

**Tarkkuus:**

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin. DIN 876/0 – tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää kumijalat.

**Huomautus:**

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

**Tekninen kuvaus**

Tasaisuus	0,006 mm
Paksuus	50 mm
Paino	25 kg
kumijalkojen lukumäärä	4
Standardi	DIN 876

Tarkkuus	0 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

---

## Tarvikkeet

Kivitason hoitoaine, Sisältö: 0,5l	431840 0,5
Puhdistusaine kovalle luonnonkivelle, Sisältö: 0,5l	431841 0,5