

## Mitutoyo

### Sisämikrometrisarja Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 20-50mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Pohjareikämalli. **Mittauspinnat karkaistua terästä, titaanipinnoituksen ansiosta pitkäikäinen.**

##### Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429005. Asetusrenkaat kuten nro 484030, jatkokappale 150 mm nro 429010.

#### Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	25 / 40 mm
Mittausalue	20 - 50 mm
Mikrometrien määrä	4
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Tarvikkeet

Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 20-25 mm	429005 20-25
Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 30-40 mm	429005 30-40
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 27 mm	484030 27
Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 25-30 mm	429005 25-30
Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 40-50 mm	429005 40-50
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22