



Laser-etäisyysmittari, Kantama: 60m



Tilaustiedot

Tilausnumero	465540 60
GTIN	4045197838728
Tuoteluokka	42I

Kuvaus

Malli:

Edullinen laser-etäisyysmittari nopeaa ja helppoa vakiomittausten suorittamista varten. Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttirunko. Soft-Touch-näppäimet, selkeät kuvakkeet. LCD-näytössä kytkettävä taustavalaistus. Graafiset symbolit näytössä tukevat käyttäjää mittauksen aikana. Laserluokka 2.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tarkkuus:

Poikkeama $\pm 1,5$ mm 10 m:n mittausmatkalla ihanneolosuhteissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x paristo nro 081551 LR3 ja rannelenkki.

Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus	$\pm 1,5$ mm
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä

Korkeus	28 mm
Dynaaminen mittaus	kyllä
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Paino	100 g
Akustinen mittaustoiminto	kyllä
Kantama	60 m
Paristojen kesto (mittaukset)	4000
IP-suojaluokka	IP 54
Mittausarvomuisti	20
Pituus	110 mm
Automaattinen virrankatkaisu	3 min
Virtalähde	2x 081551 LR3
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Leveys	46 mm
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
-------------------------------------------------------	------------