

HOLEX**Laser-etäisyysmittari, Kantama: 110m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	465540 110
GTIN	4045197838735
Tuoteluokka	42I

Kuvaus**Malli:**

Edullinen laser-etäisyysmittari nopeaa ja helppoa vakiomittausten suorittamista varten. Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttirunko. Soft-Touch-näppäimet, selkeät kuvakkeet. LCD-näytössä kytkettävä taustavalaistus. Graafiset symbolit näytössä tukevat käyttäjää mittauksen aikana. Laserluokka 2.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tarkkuus:

Poikkeama $\pm 1,5$ mm 10 m:n mittausmatkalla ihanneolosuhteissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x paristo nro 081551 LR3 ja rannelenkki.

Tekninen kuvaus

Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Mittaustarkkuus	$\pm 1,5$ mm

Akustinen mittaustoiminto	kyllä
IP-suojaluokka	IP 54
Dynaaminen mittaus	kyllä
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Paino	100 g
Automaattinen virrankatkaisu	3 min
Paristojen kesto (mittaukset)	4000
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Mittausarvomuisti	20
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Kantama	110 m
Korkeus	28 mm
Pituus	110 mm
Leveys	46 mm
Virtalähde	2× 081551 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------