

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipiste-sisämittaussäädin, Mittausalue: 50-63mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429250 50-63
GTIN	4946368636597
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittaussäädin Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi. Mittauspinnat titaani- ja kromi-terästä.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikesityksen ansiosta.

Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittaussäädin on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseseen.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Varaosat:

Varamittapäät nro 429252.

Tekninen kuvaus

Mitta a	0,3 mm
Lukema	0,001 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	225 mm
Mittausalue	50 - 63 mm
Vakiomittaussyvyys	75 mm
virheraja	0,006 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Varamittauspää Mittausalue 50-63 mm	429252 50-63