



Kosketukseton jännitteenkoetin



Tilaustiedot

Tilausnumero	473011
GTIN	4045197838742
Tuoteluokka	42I

Kuvaus

Malli:

Kompakti, kaksikomponenttinen muovirunko ja integroitu LED-taskulamppu. Kärjessä optinen jännitteen ilmaisun värin vaihtumisella (vihreästä punaiseksi), lisäksi akustinen signaali. Helppo kuljettaa, sopii jokaiseen laukkuun.

Lisävarusteena mittauskohdan valaistus ja 12 V:n tila alhaisille jännitteille.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Jännitteiden johtimien havaitseminen ilman koskettamista, esim. johdot, pistorasiat, liitännät jne.

Standardi:

IEC/EN 61010-1.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa nro 081551, koko LR3.

Tekninen kuvaus

Ylijänniteluokka	CAT IV / 1 000 V
IP-suojausluokka	IP 67
Näyttöalue AC	12 - 1000 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Tuotetyyppi

Jännitteentarkistustaltta

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3