

**Yleismittari, Laitetyyppi: 960****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473320 960
GTIN	4045197838759
Tuoteluokka	42I

Kuvaus**Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikotelo kumisuojuksella. Suuri, helppolukuinen digitaalinäyttö, jossa kytkettävä taustavalaistus. Auto Ranging -mittauslaitteet. Kaikissa laitteissa takapuolella testikärkipidin yhden käden käyttöä varten, taitettava jalusta.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Digitaalinen huoltomittauslaite, jossa monipuoliset toiminnot.

Standardi:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot (koko 960 2 kpl, koko 9917 1 kpl), mittajohdot nro 473328 koko 2.

Tekninen kuvaus

Taajuus	0,01 Hz – 10 kHz
Tasajännite DC	0,1 mV – 600 V

Taustavalaistu näyttö	kyllä
Pitoarvopainike	kyllä
Vaihtojännite AC	1 mV – 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Vastus	0,1 Ω – 40 M Ω
Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Perustarkkuus	1 %
akustinen johtavuustesti	kyllä
Automaattinen sammutus	kyllä
IP-suojaluokka	IP 67
Kalibrointi	I3
Dioditestaus	kyllä
Kapasitanssi	0,01 nF – 4000 μ F
Näyttöalueen yläraja	4000
Mittauskohdan valaistus	kyllä
Vaihtovirta AC	0,1 μ A – 10 A
Tasavirta DC	0,1 μ A – 10 A
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x nro 081556, koko LR3
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

Tarvikkeet

Mittajohdot Mittauskärjen Ø 2 mm

473328 2

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3