

Mitutoyo**Digitaalinen sisämikrometrisarja, Mittausalue: 75-100mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 429112 75-100 |
| GTIN | 4946368562957 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus**Malli:**

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429110, säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------|
| Säätörenkaiden määrä | 1 |
| Asetusrenkaan Ø | 87 mm |
| Mikrometrien määrä | 2 |
| Mittausalue | 75 - 100 mm |

| | |
|------------------|-----------------------|
| IP-suojaluokka | IP 65 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | DIN 863 |
| Liitântä | USB-liitântä |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | S6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |

Palvelut

| | |
|--|---------------|
| KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 75-100 mm | 020550 75-100 |
|--|---------------|

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm | 484030 80 |
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi | 498975 |
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2 | 497445 D2 |
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2 | 497445 USB2 |
| Lähetin Tyyppi S16E | 498966 S16E |
| Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150 | 429010 4/150 |
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1 | 497445 D1 |
| Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi | 498965 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm | 484030 90 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 | 081560 357 |