

Mitutoyo

Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 16-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429005 16-20
GTIN	4946368517193
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Pohjareikämalli. **Mittauspinnat karkaistua terästä, titaanipinnoituksen ansiosta pitkäikäinen.**

Erikoistarvike:

Pidennykset nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	16 - 20 mm
Mittarummun \emptyset	23 mm
Mitta a	0,3 mm
Kokonaispituus	127 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmpistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
Jatkokappale sisämikrometriin Tyypin 2/150	429010 2/150
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm	484030 17
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18