



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290084 20
GTIN	4030741324451
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Varren yläreuna = kärkikorkeus

Tekninen kuvaus

Kehran leveydelle b	8 mm
Varren korkeus	20 mm
Varren leveys	20 mm
Työstöalue	8 - 200 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Kehran Ø:lle d ₁	20 mm
kehrän upotuksen Ø:lle d ₃	13 mm
Laippapultti	299925 2

Liukulevy	299927 2
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofilille	RAA 1×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Liukulevy, Tyyppi: 2	299927 2
Laippapultti, Tyyppi: 2	299925 2