



## Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	290084 25
GTIN	4030741324468
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Varren yläreuna = kärkikorkeus

### Tekninen kuvaus

Varren korkeus	20 mm
Työstöalue	8 - 200 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	6 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Varren leveys	25 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	20 mm
kehrän upotuksen Ø:lle d <sub>3</sub>	13 mm
Laippapultti	299925 2

Liukulevy	299927 2
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofilille	RAA 1×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

---

## Tarvikkeet

Laippapultti, Tyyppi: 2	299925 2
Liukulevy, Tyyppi: 2	299927 2