



## Pyältämistyökalu Oikea, Varren koko: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290094 12
GTIN	4030741478673
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

- **Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.**
- **Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuksien yksinkertaista säätöä varten.**

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

### Tekninen kuvaus

Työstöalue	0 - 15 mm
Varren leveys	12 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	6 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	15 mm
Kehran leveydelle b	6 mm
Varren korkeus	12 mm
kehrän upotuksen Ø:lle d <sub>3</sub>	11 mm

Laippapultti	299925 1
Liukulevy	299927 1
Leikkaussuunta pyällyprofiilille	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	RAA 2×AA Pyällystyökalu

---

## Tarvikkeet

Liukulevy Tyyppi 2	299927 2
Laippapultti Tyyppi 2	299925 2