



Pyältämistyökalu Oikea, Varren koko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290094 16
GTIN	4030741498527
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

- **Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.**
- **Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuksien yksinkertaista säätöä varten.**

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Tekninen kuvaus

Kehran leveydelle b	6 mm
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Varren korkeus	16 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Varren leveys	16 mm
Työstöalue	0 - 15 mm
kehrän upotuksen Ø:lle d ₃	11 mm

Laippapultti	299925 1
Liukulevy	299927 1
Leikkaussuunta pyällyprofiilille	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	RAA 2×AA Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Liukulevy Tyyppi 2	299927 2
Laippapultti Tyyppi 2	299925 2