



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 290098 20 |
| GTIN | 4030741458736 |
| Tuoteluokka | 29H |

Kuvaus

Malli:

Työskentelyaluetta voidaan suurentaa kääntämällä pyällyspitimiä. Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta. Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuksien yksinkertaista säätöä varten.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Työstöalue | 3,5 - 65 mm |
| Kehran leveydelle b | 8 mm |
| Varren leveys | 20 mm |
| Kehran porauksen Ø:lle d ₂ | 6 mm |
| Varren korkeus | 20 mm |
| Kehran Ø:lle d ₁ | 20 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| kehrän upotuksen Ø:lle d ₃ | 13 mm |
| Laippapultti | 299925 2 |
| Liukulevy | 299927 2 |
| pyällyprofilille | RAA 2×AA |
| Tuotetyyppi | Pyällystyökalu |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|----------|
| Laippapultti, Tyyppi: 2 | 299925 2 |
| Liukulevy, Tyyppi: 2 | 299927 2 |