



Pyällyskehrä PM, AA, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 15X6/0,6mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 290150 15X6/0,6 |
| GTIN | 4030741249723 |
| Tuoteluokka | 29I |

Kuvaus

Malli:

45°:n viiste.

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Kehran porauksen Ø d ₂ | 6 mm |
| Hammasjako | 0,6 |
| Kehran leveys b | 6 mm |
| Kehran Ø d ₁ | 15 mm |
| kehrän upotuksen Ø d ₃ | 11 mm |
| Pyälletty malli | AA |

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 70 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 35 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | M |
| CuZn | soveltuu | 65 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |