



## Pyällyskehrä PM, AA, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 15X6/0,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290150 15X6/0,8
GTIN	4030741238468
Tuoteluokka	29I

### Kuvaus

**Malli:**

45°:n viiste.

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

**Huomautus:**

**Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.**

### Tekninen kuvaus

Kehran Ø d <sub>1</sub>	15 mm
Kehran leveys b	6 mm
Kehran porauksen Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Hammasjako	0,8
kehrän upotuksen Ø d <sub>3</sub>	11 mm
Pyälletty malli	AA

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	M
CuZn	soveltuu	65 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		