



Pyällyskehrä PM, AA, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 15X6/1,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290150 15X6/1,2
GTIN	4030741265372
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

45°:n viiste.

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Hammasjako	1,2
Kehran Ø d ₁	15 mm
Kehran leveys b	6 mm
Kehran porauksen Ø d ₂	6 mm
kehrän upotuksen Ø d ₃	11 mm
Pyälletty malli	AA

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	M
CuZn	soveltuu	65 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		