


Garant**Työntömitta, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410100 150
GTIN	4045197502506
Tuoteluokka	40Z

Kuvaus**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Ergonomisesti optimoitu työnnin.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä. Helpompi lukea väreillä merkityn asteikon ansiosta.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	A1
Lukema	0,05 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Leukapituus	40 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
---------------------------------------	--------