



Modulaarinen ruuvipuristin, Leukaväli A: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362100 125
GTIN	2050001077479
Tuoteluokka	35G

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
- Kiinnitysalueen säätö helppoa.
- Koneruuvipuristin, jossa alasetoleuat.
- Hiiletyskarkaistu HRC 60.
- Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana alasetoleuka, 1 työkalutuki, 2 urakappaleita nro 362160 koko 16/16, 1 kiristysavain, 1 poikittainen kiristysavain.

Huomautus:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Tekninen kuvaus

Paino	17 kg
Perusrungon korkeus G	40 mm
Kiinnitysalue b	150 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Gerardi 125
Tarkkuusura poikkisuunnassa n	16 mm
Leukaväli A	125 mm

Leukojen korkeus C	40 mm
Tarkkuusura pituus suunnassa I	16 mm
Kokonaispituus L	345 mm
enimmäiskiristysvoima 60 Nm	25 kN
Sarja	Gerardi 125
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Prismaleuat (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362125 125
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 12/16 mm	362160 12/16
Modulaarielementti, kiinteä (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362150 125
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 20/16 mm	362160 20/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 16/16 mm	362160 16/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 14/16 mm	362160 14/16
Sileä suojaleuka, kova (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362147 125
Pitkittäisuritettu suojaleuka (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362146 125
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 18/16 mm	362160 18/16
Sileä suojaleuka, pehmeä (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362148 125
Kiinnityselementti (kappale) Leukojen leveydelle 125 mm	362144 125
Liikkuva leuka (kpl) Leukojen leveydelle 125 mm	362143 125
Kiinnityssalppari Leukojen leveydelle 125 mm	362120 125
	362145 125

Modulaarielementti, liikkuva (kappale) Leukojen leveydelle
125 mm
