

**PLANOLITH****Kivilaatta Tarkkuus 1, Pituus × leveys: 800X600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430200 800X600
GTIN	2050001046857
Tuoteluokka	46H

**Kuvaus****Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserdit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

**Tarkkuus:**

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

**DIN 876/1 – timanttiläpätty** konepajoille ja tuotantoon.

**Toimituksen sisältö:**

**Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen.** Sisältää teräskuulakärjet.

**Huomautus:**

**Tilauksesta:** Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

**Tekninen kuvaus**

Paino	173 kg
Paksuus	120 mm

Tasaisuus	0,018 mm
Teräskuulakärkien lkm	3
Standardi	DIN 876
Tarkkuus	1 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

## Tarvikkeet

Pyörityspukkipari	431705
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 200 mm	431710 200
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, asennettuna Laatan pituudelle 800 mm	431700 800
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 150 mm	431710 150