

**Garant****Työntömitta, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410100 200
GTIN	4045197598585
Tuoteluokka	40Z

**Kuvaus****Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Ergonomisesti optimoitu työhön.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä. Helpompi lukea väreillä merkityn asteikon ansiosta.

**Erikoistarvike:**

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

**Tekninen kuvaus**

Kalibrointi	A1
Lukema	0,05 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
Pakkaus	Tasku
Leukapituus	50 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

### Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200