

**Mahr****Työntömitta, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410250 150
GTIN	4059192001506
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

**Erikoistarvike:**

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

**Tekninen kuvaus**

Leukapituus	40 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Kalibrointi	A1
Pakkaus	Tasku
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

### Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

### Tarvikkeet

Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
---------------------------------------	--------