




Erittäin tehokas ruuvipuristin, Leukojen leveys: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362010 125
GTIN	4045197233837
Tuoteluokka	32F

Kuvaus

Malli:

- Runko ja liikkuva yläkelkka pallografiittivalua GGG 60, karkaistut ja hiotut liukupinnat.
- Mekaanis-hydraulinen tehostin, kiinnitysvoima valittavissa tarkkaan etukäteen.
- Huoltovapaa ja täysin kotelon sisällä oleva puristuskara.
- Vakiovarusteena karkaistut ja hiotut, tasaiset kiinnitysleuat.
- Alaosassa olevat pitkittäis- ja poikittäisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asettamisen pituus- ja poikittaissuunnassa.

Käyttö:

- Väriinättömään, ehdottoman pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä.
- Tiukat valmistustoleranssit mahdollistavat useamman ruuvipuristimen liittämisen vierekkäin jälkikäteen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysrautaa, 1 parin karkaistuja kiinnitysleukoja, käsikammen.

Erikoistarvike:

- Asetus- ja kiinnitysvälinesarja - katso nro 360530. Tarvikkeet - katso nro 362015 – 362025.
- Muita leukoja - katso nrot 362400 – 362620.

Huomautus:

Vakioleuat on irrotettava lisävarusteleukojen asentamista varten.

Irrota leukojen nro 362400 – 362620 käyttöä varten vakiosuojaleuka, sen jälkeen voidaan suojaleuat nro 362400 – 362620 asentaa keskimmäiseen M10-reikään.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue b I	0 - 105 mm
L ₂	80 mm
Leukojen leveys	125 mm
Kiinnitysvoima	40 kN
Kiinnitysalue b laajennettu	255 mm
Perusrungon korkeus c	107 mm
Kierteen koko d ₁	M12
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HD-HOLEX
Kiinnitysalue b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Alustan kork. G +0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
Paino	25 kg
Perusrungon pituus a	425 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Kiristysleukapari, pitkittäis- ja poikittaisuritettut Leukojen leveydelle 125 mm	362400 125
Perusleukapari, pehmeä Leukojen leveydelle 125 mm	362520 125
Rulla-alasvetoleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362460 125
Kiinnitysleukapari, kavennettu tukipinta Leukojen leveydelle 125 mm	362560 125
Kääntöalusta Leukojen leveydelle 125 mm	362015 125
Lehtijousileukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362600 125
Kiinnityssalpasarja2 osaa Leukojen leveydelle 125/160 mm	360750 125/160
Vaihto- jousilehtipari Leukojen leveydelle 125 mm	362620 125
Prismaleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362500 125

Kiristysleukapari, sileä Leukojen leveydelle 125 mm	362420 125
Kampi Leukojen leveydelle 125/160 mm	360810 125/160
Kiinnitysleuka,kavennettutukipinta Leukojen leveydelle 125 mm	362030 125
Säädettävä työkappaleen tuki Leukojen leveydelle 125 mm	362020 125