

Mahr**Työntömitta Nonius 1/50, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410251 200
GTIN	4059192001599
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

Ilman tuumajakoa.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Leukapituus	50 mm
Pakkaus	Tasku
Lukema	0,02 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
Jaotus	1/50 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	litteä
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm

Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200