

Waldmann **Suorakulmainen LED-luuppivalaisin ilman jalustaa, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	491521 2
GTIN	4013330089412
Tuoteluokka	49A

**Kuvaus****Malli:**

LED-luuppivalaisin valaisee työkentän häikäisemättä ja tasaisesti. Nivelvarsi vapaasti liikuteltavissa. Kannatinjousen ansiosta valaisin pysyy paikallaan joka asennossa.

- **Nuorrutettu, hiottu ja naarmuuntumaton lasilinssi. Kääntyvä.**
- **Suorakulmainen luuppivalaisin voimakkaaseen, laajaan ja tasaiseen valaisuun 54 LEDin avulla. Tehontarve vain 12 W, valovoima 6000 Lx, kytkettävissä portaittain. LED-lamppujen käyttöikä jopa 50000 h.**
- **Lohkokytkentä pienimpien muotojen ja virheiden havaitsemiseen. Käyttötarkoituksen mukaan on mahdollista valita valaisu varjoineen tai yleisvalaistus ilman varjoja.**
- **Suuri näkökenttä häiriöttömään seurantaan.**

**Toimituksen sisältö:**

Mukana suojus ja muovinen ruuvausjalka.

**Erikoistarvike:**

Pöytäjalka nro 491660, pöytäpuristin nro 491670.

**Huomautus:**

Tässä valaisimessa on sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

Linssin pituus: 162 mm

Linssin leveys: 105 mm

Suurennus (x-kert.): 1,75

Ulottuma: 900 mm

Pään mitat, pituus: 298 mm

Pään mitat, leveys: 194 mm

## Tekninen kuvaus

Pään mitat, leveys	194 mm
Linssin leveys	105 mm
Pään mitat, korkeus	75 mm
Ulottuma	900 mm
Paino	2 kg
Linssin pituus	162 mm
Pään mitat, pituus	298 mm
Suurennus (x-kert.)	1,75
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lamppu	LED-moduuli
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
Tuotetyyppi	Luuppivalaisin

## Tarvikkeet

Pöytäkiinnitin valaisimeen nro 491521 / 1494 / 1496 Tyyppi	491670
Pöytäjalusta luuppivalaisimeen nro 491521	491660