



Suuritehoinen ruuvipuristin ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 113mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362075 113
GTIN	2050001760845
Tuoteluokka	32E

Kuvaus

Malli:

- Runko ja liikkuva yläkelkka pallografiittivalua GGG 60, karkaistut ja hiotut liukupinnat.
- Mekaanis-hydraulinen tehostin, kiinnitysvoima valittavissa tarkkaan etukäteen.
- Huoltovapaa ja täysin kotelon sisällä oleva puristuskara.
- Vakiovarusteena karkaistut ja hiotut, tasaiset kiinnitysleuat.
- Alaosassa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asettamisen pituus- ja poikittaissuunnassa.

Kuvateksti:

Vaihdettavat leuat.

Kiristyalueen pikasäätö.

Kiristyspaineen esisäätö.

Käyttö:

Väriinättömään, pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä. Nopea kiristys käsikammella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 parin uritettuja kiinnitysleukoja (takasivu sileä), käsikampi.

Erikoistarvike:

Vaihtoleuat nro 362076; 362077; 362079, kääntöalusta nro 362073.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue b III	109 - 170 mm
L ₄	413 - 583 mm

Kiinnitysvoima	30 kN
H	55 mm
Leukojen leveys	113 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HD-kiinnitin
Kiinnitysalue b II	52 - 113 mm
Alustan kork. G \pm 0,02	65,5 mm
Leukojen korkeus C	31,6 mm
Kiinnitysalue b I	0 - 56 mm
Perusrungon korkeus c	97 mm
Paino	24 kg
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen kääntölevy Leukojen leveydelle 113 mm	362073 113
Kiinnitysleuka, jossa pitkittäisurat, kääntöpuoli sileä Leukojen leveydelle 113 mm	362076 113
Kiinnitysleuka, hienorihlaus, kääntöpuolella pitkittäisurat Leukojen leveydelle 113 mm	362077 113
Kiinnitysleuka, prismat, kääntöpuolella pitkittäisurat Leukojen leveydelle 113 mm	362079 113
Ruuvipuristimen kääntölevy Leukojen leveydelle 135 mm	362073 135