



## Työntömitta jousilukitus, Mittausalue: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	410625 150
GTIN	4045197203021
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

#### Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

### Tekninen kuvaus

Pakkaus	kestävä rasia
Leukapituus	40 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 150 mm
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuunaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

### Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

### Tarvikkeet

Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
Työntömitan taulukko	412180