

**Työntömitta Nonius 1/20, Mittausalue: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410200 100
GTIN	4045197302106
Tuoteluokka	41Z

**Kuvaus****Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.

Lukitusruuvi yläpuolella. Ilman tuumajakoa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

**Tekninen kuvaus**

Pakkaus	Tasku
Lukema	0,05 mm
Leukapituus	30 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 100 mm
Jaotus	1/20 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 2,2×1,0
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella

mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200