

Mahr**Työntömitta Nonius 1/50, Mittausalue: 300mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	410251 300
GTIN	4059192001605
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

Ilman tuumajakoa.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Tasku
Leukapituus	64 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 300 mm
Lukema	0,02 mm
Jaotus	1/50 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	litteä
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm

Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

Tarvikkeet

Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------