

HOLEX**Suuritehoinen ruuvipuristin ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 135mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	362075 135
GTIN	2050001760852
Tuoteluokka	32E

Kuvaus**Malli:**

- **Runko ja liikkuva yläkelkka pallografiittivalua GGG 60, karkaistut ja hiotut liukupinnat.**
- **Mekaanis-hydraulinen tehostin, kiinnitysvoima valittavissa tarkkaan etukäteen.**
- **Huoltovapaa ja täysin kotelon sisällä oleva puristuskara.**
- **Vakiovarusteena karkaistut ja hiotut, tasaiset kiinnitysleuat.**
- **Alaosassa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asettamisen pituus- ja poikittaissuunnassa.**

Kuvateksti:

Vaihdeettavat leuat.

Kiristyalueen pikasäätö.

Kiristyspaineen esisäätö.

Käyttö:

Väriinättömään, pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä. Nopea kiristys käsikammella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 parin uritettuja kiinnitysleukoja (takasivu sileä), käsikampi.

Erikoistarvike:

Vaihtoleuat nro 362076; 362077; 362079, kääntöalusta nro 362073.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	40 kN
Alustan kork. G $\pm 0,02$	72,5 mm

Kiinnitysalue b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Leukojen korkeus C	39,6 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HD-kiinnitin
Paino	39 kg
Kiinnitysalue b III	144 - 220 mm
Perusrungon korkeus c	112 mm
Kiinnitysalue b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Leukojen leveys	135 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Ruuvipuristimen kääntölevy Leukojen leveydelle 135 mm	362073 135
Kiinnitysleuka, jossa pitkittäisurat, kääntöpuoli sileä Leukojen leveydelle 135 mm	362076 135
Kiinnitysleuka, hienorihlaus, kääntöpuolella pitkittäisurat Leukojen leveydelle 135 mm	362077 135
Kiinnitysleuka, prismat, kääntöpuolella pitkittäisurat Leukojen leveydelle 135 mm	362079 135
Ruuvipuristimen kääntölevy Leukojen leveydelle 113 mm	362073 113