



Modulaarinen ruuvipuristin, Leukaväli A: 200/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Tuoteluokka	35G

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
- Kiinnitysalueen säätö helppoa.
- Koneruuvipuristin, jossa alasetoleuat.
- Hiiletyskarkaistu HRC 60.
- Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana alasetoleuka, 1 työkalutuki, 2 urakappaleita nro 362160 koko 16/16, 1 kiristysavain, 1 poikittainen kiristysavain.

Huomautus:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Tekninen kuvaus

Leukaväli A	200 mm
Kiinnitysalue b	400 mm
Paino	74 kg
Tarkkuusura pituussuunnassa l	16 mm
Leukojen korkeus C	65 mm
Tarkkuusura poikkisuunnassa n	16 mm

Värikoodi sopiville tarvikkeille	Gerardi 200
Kokonaispituus L	695 mm
Perusrungon korkeus G	70 mm
enimmäiskiristysvoima 120 Nm	40 kN
Sarja	Gerardi 200
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 12/16 mm	362160 12/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 16/16 mm	362160 16/16
Kiinnityssalppari Leukojen leveydelle 200 mm	362120 200
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 18/16 mm	362160 18/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 14/16 mm	362160 14/16
Pitkittäisuritettu suojaleuka (kappale) Leukojen leveydelle 200 mm	362146 200
Sileä suojaleuka, kova (kappale) Leukojen leveydelle 200 mm	362147 200
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 20/16 mm	362160 20/16
Sileä suojaleuka, pehmeä (kappale) Leukojen leveydelle 200 mm	362148 200