



Puinen taittomitta Schwedenmeter, Pituus: 2m



Tilaustiedot

Tilausnumero	466018 2
GTIN	7317841000018
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Alkuperäinen puumitta ("Schwedenmeter"). Kussakin mm-jako ylhäällä tai alhaalla. Helppolukuinen musta-punaisen kaksipuolisuuden ansiosta. **Erittäin joustavat jakovarret ruotsalaista hieskoivua**, lakattu luonnonväriseksi. Kestävät, öljytyt nivelet, huomaamattomat nivelniitit.

Tekninen kuvaus

Pituus	2 m
Paksuus	2,3 mm
Jaksojen määrä	10
Leveys	17 mm
Standardi	EG III
Tuotetyyppi	Taittomitta