



Työntömitta, parallaksiton pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	410640 150
GTIN	4045197304001
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Tarkkuusläpäytyt mittauspinnat. Litteä nonius, **parallaksiton lukema**. Lukitusruuvi ylhäällä ja pyöreä syvyysmitta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 150 mm
Leukapituus	40 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	Ø 1,6
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm

Asteikko kromattu	kyllä
Syvyysmitta-Ø	1,6 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Työntömitan taulukko	412180
Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236