

HOLEX**Suuritehoinen ruuvipuristin ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362075 160
GTIN	2050001760869
Tuoteluokka	32E

Kuvaus**Malli:**

- **Runko ja liikkuva yläkelkka pallografiittivalua GGG 60, karkaistut ja hiotut liukupinnat.**
- **Mekaanis-hydraulinen tehostin, kiinnitysvoima valittavissa tarkkaan etukäteen.**
- **Huoltovapaa ja täysin kotelon sisällä oleva puristuskara.**
- **Vakiovarusteena karkaistut ja hiotut, tasaiset kiinnitysleuat.**
- **Alaosassa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asettamisen pituus- ja poikittaissuunnassa.**

Kuvateksti:

Vaihdettavat leuat.

Kiristyalueen pikasäätö.

Kiristyspaineen esisäätö.

Käyttö:

Väriinättömään, pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä. Nopea kiristys käsikammella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 parin uritettuja kiinnitysleukoja (takasivu sileä), käsikampi.

Erikoistarvike:

Vaihtoleuat nro 362076; 362077; 362079, kääntöalusta nro 362073.

Tekninen kuvaus

Alustan kork. G $\pm 0,02$	83,5 mm
Paino	60 kg

Kiinnitysalue b I	0 - 104 mm
Kiinnitysalue b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Kiinnitysvoima	50 kN
Perusrungon korkeus c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HD-kiinnitin
Leukojen leveys	160 mm
Leukojen korkeus C	49,6 mm
Kiinnitysalue b III	205 - 310 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Kiinnitysleuka, prismat, kääntöpuolella pitkittäisurat Leukojen leveydelle 160 mm	362079 160
Kiinnitysleuka, jossa pitkittäisurat, kääntöpuoli sileä Leukojen leveydelle 160 mm	362076 160
Kiinnitysleuka, hienorihlaus, kääntöpuolella pitkittäisurat Leukojen leveydelle 160 mm	362077 160
Ruuvipuristimen kääntölevy Leukojen leveydelle 160 mm	362073 160