

Mahr**Työntömitta jousilukitus, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410255 150
GTIN	4059192001575
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 150 mm
Kalibrointi	A1
Leukapituus	40 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm

Kiinnitys	Jousilukitus
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Työntömitan taulukko	412180
Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500