



Työntömitta, parallaksiton jousilukitus, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	410650 150
GTIN	4045197304018
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Tarkkuusläpätyt mittauspinnat. Litteä nonius, **parallaksiton lukema**. Jousilukitus ja tukeva, litteä syvyysmitta.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	40 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Mittausalue	0 - 150 mm
Lukema	0,05 mm
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm

Asteikko kromattu	kyllä
Kiinnitys	Jousilukitus
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
Työntömitan taulukko	412180
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236