



Työntömitta Nonius 1/20, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	410200 200
GTIN	4045197519269
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.
Lukitusruuvi yläpuolella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Tasku
Leukapituus	50 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
Kalibrointi	A1
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,3
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm

Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200