



## Työntömitta Nonius 1/20, Mittausalue: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	410200 300
GTIN	4045197519207
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.  
Lukitusruuvi yläpuolella.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,05 mm
Kalibrointi	A1
Pakkaus	Tasku
Mittausalue	0 - 300 mm
Leukapituus	64 mm
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 4,7×1,8
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,08 mm

Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

### Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

### Tarvikkeet

Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------