

Mitutoyo**Työntömitta, Mittausalue: 150HMmm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Ilman tuumajakoa.

Mittauspinnat hienohiottuja. **Kovametalliset** mittauspinnat.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	40 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Kalibrointi	A1
Ristikärkien pituus	17 mm
Lukema	0,05 mm
Mittauspinta	Kovametalliset mittauspinnat
Pakkaus	Tasku
Jaotus	1/20 mm
Standardi	ISO 13385
Paino	145 g

Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,4
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Asteikko kromattu	kyllä
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Ohjaus	Korotetut liukupinnat
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyyntyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyyntyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120
Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
Lukitusruuvi M2,6	410410