



## Työntömitta Nonius 1/50 pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	410205 150
GTIN	4045197202949
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.  
Lukitusruuvi yläpuolella.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

### Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Pakkaus	Tasku
Lukema	0,02 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Leukapituus	40 mm
Jaotus	1/50 mm
Jaotus	1/1000 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	Ø 1,6
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm

Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

### Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

### Tarvikkeet

Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
---------------------------------------	--------