

**Työntömitta Nonius 1/50 pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410205 150
GTIN	4045197202949
Tuoteluokka	41Z

**Kuvaus****Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Kierretaulukko: Työntömittataulukko

Standardi: ISO 13385

Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Syvyysmitta: Ø 1,6

Pakkaus: Tasku

Kalibrointi: A1

Lukema: 0,02 mm

Jaotus: 1/50 mm

Jaotus: 1/1000 tuuma

Mittapoikkeama E MPE: ±0,04 mm

Leukapituus: 40 mm

**Tekninen kuvaus**

Kalibrointi	A1
Pakkaus	Tasku
Lukema	0,02 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Leukapituus	40 mm
Jaotus	1/50 mm

Jaotus	1/1000 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	Ø 1,6
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	011030 200
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	011050 200
Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Muovikotelo Tyyppi MS150	412470 MS150
Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
Muovikotelo Tyyppi MS150	412468 MS150