



Muovinen taittomitta lasikuituvahvisteinen, Pituus: 2Rm



Tilaustiedot

Tilausnumero	466210 2R
GTIN	4010995370671
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Jakovarret **lasikuituvahvisteista, taivutusta kestävästä muovista**, mattapinta. Erittäin kestävä ja murtumaton; naarmuja, viiltoja ja vettä kestävä. Uraliitokset ja tarkka leimattu mm-asteikko. Nivelissä 90° ja 180° uritus.

Pinnoitteet **pitkittäissuuntaisista lasikuiduista**, vaimentavat taivutusta ja tekevät nivelmitasta **erittäin jäykän**. Patentoitu nivel, jossa esijännitetyt jousitangot. Kulutusta kestävät metallipäät alussa ja lopussa. Luettavissa molemmin puolin taaksepäin kulkevan asteikon ansiosta (Recto Verso).

Tekninen kuvaus

Jaksojen määrä	10
Pituus	2 m
Leveys	15 mm
Standardi	EG II
Tuotetyyppi	Taittomitta