



Työntömitta Vasenkätisille, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	410405 150
GTIN	4045197217677
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Tiheä, selkeä asteikko.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

Vasenkätisille.**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	40 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Pakkaus	Tasku
Lukema	0,05 mm
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kierretaulukko	Työntömittataulukko
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
---------------------------------------	--------