

**PLANOLITH****Kivilaatta Tarkkuus 00, Pituus x leveys: 400X400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430400 400X400
GTIN	2050001042613
Tuoteluokka	46H

**Kuvaus****Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

**Tarkkuus:**

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

**DIN 876/00 – erikoistarkkuus-timanttiläpäpätty** mittaustilaan.

**Toimituksen sisältö:**

**Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen.** Sisältää kumijalat.

**Huomautus:**

**Tilauksesta:** Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

**Tekninen kuvaus**

Paino	25 kg
Tasaisuus	0,003 mm
Paksuus	50 mm

kumijalkojen lukumäärä	4
Standardi	DIN 876
Tarkkuus	00 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy