

Teroson
Teromix 2K-PU-liima, 50 ml, Valmistajan tunnus: 6700ME

Tilaustiedot

Tilausnumero	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Tuoteluokka	04L

Kuvaus
Malli:

Yleisliima. Useiden erilaisten materiaalien liimaukseen, esim. jaloteräs, alumiini ja muut metallit, muovit, puu ja maalipinnat (ei suositella PP- ja PE-pinnoille). Kovettumisaika ei ole riippuvainen lämpötilasta tai ilmankosteudesta. Helppo työstö toimitukseen sisältyvällä sekoittimella.

Vaarallisen aineen tunnus: GHS07 huomio

Sisältö: 50 ml

Käsittelyaika: 30 min

Vetorepeämislujuus: 13 N/mm²

Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07 huomio
Vetorepeämislujuus	13 N/mm ²
Valmistajamerkintä	PU 6700 ME
Dynaaminen viskositeetti	16000 mPas
Muoto	Tahna

Kemiallinen perusta	polyuretaani
Väri	harmaa
Shore A -kovuus	95
Säilytyslämpötila	10 °C
Käyttölämpötila-alue	-40 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Työstöaika	5 s
Täyttö	50 g
Työstölämpötila	18 - 25 °C
soveltuu materiaalille	jaloteräs
soveltuu materiaalille	alumiini
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	puu
Tiheys	1,45 g/cm ³
Toimintalujuus vastaa	5 min
Kosketuslujuusaika	2 min
Maksimirakomitta	3 mm
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima